

Avsinkningsfrie TM kupingkplinger for plastrør



Benevnelse	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	40 mm	50 mm	63 mm

TM Tippunion 015



Benevnelse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm

TM Union 010



Benevnelse	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TM Union 020



Benevnelse	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TM Albu 050



Benevnelse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm

TM Alb.utv.gj 040



Benevnelse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm

TM Alb.inv.gj. 045



Benevnelse	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TM T-rør 030



Benevnelse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm

TM T-rør / med inv. gjenger 035




Benevnelse	1/2"	3/4"	1"
	20 mm	25 mm	32 mm

TM Platealbue 048



Benevnelse	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm
------------	-------	-------	-------	-------

TM Rep. Union 025



Monteringsanvisning:

Kutt røret. Snittet skal være rent, rett og uten grader.

Montering:

Tre mutteren og låseringen med rillene inn på røret. Før røret inn i kopligen helt til røret er tett mot anleggsflaten i bunnen av kopligen. O-ringen må ikke endre posisjon eller skades. Mutter entres og strammes for hånd så mye som mulig. Deretter strammes den ytterligere, med rørtang el lignende, med antall runder i henhold til tabellen under. Den angir minimumskravet for at kopligen skal låse tilstrekkelig.

Rørdimensjon	20	25	32	40	50	63
Antall runder	Min 1 – max 1,5	Min 1 – max 1,5	Min 1 – max 1,5	Min 1,5 – max 2	Min 1,5 – max 2	Min 1,5 – max 2